


Reinigung sparen und somit Geld sparen!


Quarzeinsätze für die Xpress Aufschluss-Behälter verfügbar

CEM hat für die 110 ml Xpress Plus Behälter spezielle Glaseinsätze entwickelt, die nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden können oder aber in der Spülmaschine schnell und einfach gespült werden. Damit werden mögliche Memoryeffekte vermieden.

Das ermöglicht zeit- und geldsparend die Königswasser-Aufschlüsse von Boden, Schlämmen, Sedimenten, Aufschlüsse von Kunststoffabfall bzw. Sekundärbrennstoffen, Bitumen und Teer-Aufschlüsse und -Extraktionen sowie sämtliche Lösemittelextraktionen. Alternativ dazu stehen Quarzgefäße für die extreme Spurenanalyse zur Verfügung.



Bis zu 24 Proben können mit diesen Glaseinsätzen im Xpress Plus System schnell und effizient abgearbeitet werden.



Preiswerte Glaseinsätze können in der Spülmaschine gereinigt, oder weggeworfen werden.



CEM GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort

Tel.: 02842/9644-0
Fax: 02842/9644-11

Internet: www.cem.de
E-Mail: info@cem.de